

UD新ゴ R+L 8pt/12pt + L 6pt/8pt

データ保存容量	約500MB
外部メモリ最大容量	microSDFC™ 16GB
アプリケーション	最大200件
スケジュール	最大500件
ブックマーク数	最大150件
ダウンロード辞書	最大15件
ダウンロードフォント	最大50件
画面表示文字数	最小サイズ 420文字 最大サイズ 72文字
充電時間	約110分
防水対応	IPX5★1 / IPX7★2

★1 内径6.3mmのノズルを用いて、約3mの距離から約12.5L/分の水を3分以上注水する条件で、あらゆる方向から直接噴流水を浴びても、電話機としての性能を保持できることを意味します。★2 常温で水道水、かつ静水の水深1mの水槽に電話機を沈め、約30分放置しても、電話機としての性能を保持できることを意味します。

UD新ゴ ハングル R+L 8pt/12pt + L 6pt/8pt

데이터 보존 용량	약 500MB
외부 메모리 최대 용량	microSDFC™ 16GB
어플리케이션	최대 200건
스케줄	최대 500건
북마크수	최대 150건
다운로드 사전	최대 15건
다운로드 폰트	최대 50건
화면표시 문자수	최소 사이즈 420문자 최대 사이즈 72문자
충전 시간	약 110분
방수 대응	IPX5★1 / IPX7★2

★1 내경 6.3mm의 노즐을 사용해 약 3m 거리에서 1분 당 약 1.25L의 물을 3분 이상 뿌리는 조건으로 모든 방향에서 분출되는 물을 직접 뒤집어써도 전화기로서의 성능을 유지할 수 있다는 것을 의미합니다。★2 흐르지 않고 정지해 있는 상온의 수돗물이 담긴 수조의 수심 1m에 전화기를 가라앉혀 약 30분간 방치해 두어도 전화기로서의 성능을 유지할 수 있다는 것을 의미합니다。

UD新ゴ H 44pt +  
UD新ゴ ハングル U 20pt駐  
車  
禁  
止

주차금지

UD新ゴ DB 30pt +  
UD新ゴ ハングル DB 22pt↑ 中央図書館  
중앙도서관➡ 市民グラウンド  
시민운동장➡ 리ハビリセンター  
재활치료센터↑ 森の沢公園  
모리노사와 공원UD新ゴ M 12pt/14pt +  
UD新ゴ ハングル M 10pt/12pt講演内容はイヤホンから同時  
通訳でお聞きいただけます。강연 내용은 이어폰을 통해  
동시통역으로 들으실 수 있습니다。UD新ゴ H 36pt + 20pt +  
UD新ゴ ハングル H 36pt指定席  
RESERVED  
지정석UD新ゴ L 34pt +  
UD新ゴ ハングル EL 34pt禁煙  
금연UD新ゴ L 7pt/9pt +  
UD新ゴ ハングル L 7pt/9pt

蛍光漂白剤の入っていない洗剤をお使いください。繊維の特質上、色落ちや色移りする場合がありますので、他の衣類と一緒には洗わないでください。タンブラー乾燥機は使用せず、洗濯後はすみやかに陰干ししてください。

UD新ゴ B 32pt/36pt + DB 22pt +  
UD新ゴ ハングル B 18pt

どなたでもご自由にお使いいただけます。  
누구나 자유롭게 사용할 수 있습니다。  
Everyone can freely use it.

형광표백제가 들어있지 않은 세제를 사용해 주십시오。

섬유의 특질상 물빠짐이나 이염이 발생하는 경우가 있으므로 다른 의류와 함께 세탁하지 마십시오。텀블러 건조기는 사용하지 마시고, 세탁 후에는 즉시 그늘에서 말려 주십시오。